

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Acier, Type: 8

Données de commande

N° commande	217400 8
GTIN	4045197216861
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Pour type de plaque: 04

Ø alésage min. D: 7,9 mm

Ø int. d₁: 7,1 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 0,35 mm

Longueur de col L₁: 17,2 mm

Longueur totale L_{tot}: 57,2 mm

Description technique

Ø int. d ₁	7,1 mm
Ø queue D _s h6	10 mm
Ø alésage min. D	7,9 mm
Jeu de vis de serrage	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Longueur totale L _{tot}	57,2 mm
Longueur de col L ₁	17,2 mm
Type de queue	Weldon
Profondeur coupe max. S _{max}	0,35 mm
Pour type de plaque	04
Matériau fraise	Acier

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219820
--------------------------------------	--------