

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Acier, Type: 11

Données de commande

N° commande	217400 11
GTIN	4045197216878
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: non

Pour type de plaque: 03

Ø alésage min. D: 10,6 mm

Ø int. d₁: 7,4 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 1,6 mm

Longueur de col L₁: 17,2 mm

Longueur totale L_{tot}: 57,2 mm

Description technique

Type de queue	Weldon
Jeu de vis de serrage	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Longueur de col L ₁	17,2 mm
Ø queue D _s h6	10 mm
Ø int. d ₁	7,4 mm
Profondeur coupe max. S _{max}	1,6 mm
Longueur totale L _{tot}	57,2 mm
Ø alésage min. D	10,6 mm
Pour type de plaque	03

Arrosage interne	non
Matériau fraise	Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219820
--------------------------------------	--------