

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Carbure, Type: 11XL

Données de commande

N° commande	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: 03

Ø alésage min. D: 10,6 mm

Ø int. d₁: 8 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 1,25 mm

Longueur totale L_{tot}: 77,66 mm

Ø queue D_s h6: 8 mm

Description technique

Type de queue	cylindrique
Ø queue D _s h6	8 mm
Ø int. d ₁	8 mm
Ø alésage min. D	10,6 mm
Longueur totale L _{tot}	77,66 mm
Jeu de vis de serrage	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Profondeur coupe max. S _{max}	1,25 mm
Pour type de plaque	03
Arrosage interne	oui

Profondeur de filetage	40 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219820
--------------------------------------	--------