

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Carbure, Type: 20L

Données de commande

N° commande	217405 20L
GTIN	4045197216939
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: 02

Ø alésage min. D: 17,5 mm

Ø int. d₁: 12,2 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 2,6 mm

Longueur de col L₁: 63,7 mm

Longueur totale L_{tot}: 108,7 mm

Description technique

Ø alésage min. D	17,5 mm
Ø int. d ₁	12,2 mm
Ø queue D _s h6	12 mm
Type de queue	Weldon
Longueur totale L _{tot}	108,7 mm
Jeu de vis de serrage	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Profondeur coupe max. S _{max}	2,6 mm
Longueur de col L ₁	63,7 mm
Pour type de plaque	02

Arrosage interne	oui
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219821
--------------------------------------	--------