

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Acier, Type: 20

Données de commande

N° commande	217400 20
GTIN	4045197216885
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: 02

Ø alésage min. D: 17,5 mm

Ø int. d₁: 12,2 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 2,6 mm

Longueur de col L₁: 28,7 mm

Longueur totale L_{tot}: 74,05 mm

Description technique

Longueur de col L ₁	28,7 mm
Ø int. d ₁	12,2 mm
Type de queue	Weldon
Longueur totale L _{tot}	74,05 mm
Ø queue D _s h6	12 mm
Profondeur coupe max. S _{max}	2,6 mm
Jeu de vis de serrage	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Ø alésage min. D	17,5 mm
Pour type de plaque	02

Arrosage interne	oui
Matériau fraise	Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219821
--------------------------------------	--------