

**Garant****Plaquette de fraisage 55°, HB7720, Filets au pouce: 19****Données de commande**

N° commande	217288 19
GTIN	4045197543028
Classe d'article	21C

**Description****Description technique**

Profondeur t	0,87 mm
Filets au pouce	19
Géométrie plaquette	Profil complet
Ø ext. D	9,6 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	1,3 mm
Utilisation	Intérieur et extérieur
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure
Type de filetage	BSW-LH
Type de filetage	G-LH

Type de filetage	BSW
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type	P12
Nombre de dents Z	3
Sens de la coupe	à droite et à gauche
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

à sec

adaptée