

Garant**Fraise circulaire (sans plaquette), Carbure, Type: 20XL****Données de commande**

N° commande	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Classe d'article	21Q

Description**Exécution:**

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: 02

Ø alésage min. D: 17,5 mm

Ø int. d₁: 12,2 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 2,6 mm

Longueur totale L_{tot}: 121,5 mm

Ø queue D_s h6: 12 mm

Description technique

Jeu de vis de serrage	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Ø alésage min. D	17,5 mm
Ø int. d ₁	12,2 mm
Ø queue D _s h6	12 mm
Profondeur coupe max. S _{max}	2,6 mm
Type de queue	cylindrique
Longueur totale L _{tot}	121,5 mm
Pour type de plaque	02
Arrosage interne	oui

Profondeur de filetage	62,5 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219821
--------------------------------------	--------