

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Acier, Type: 25

Données de commande

N° commande	217400 25
GTIN	4045197216892
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: 01

Ø alésage min. D: 23 mm

Ø int. d₁: 16 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 3,45 mm

Longueur de col L₁: 38,5 mm

Longueur totale L_{tot}: 87 mm

Description technique

Longueur totale L _{tot}	87 mm
Type de queue	Weldon
Profondeur coupe max. S _{max}	3,45 mm
Ø alésage min. D	23 mm
Ø queue D _s h6	16 mm
Jeu de vis de serrage	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Longueur de col L ₁	38,5 mm
Ø int. d ₁	16 mm
Pour type de plaque	01

Arrosage interne	oui
Matériau fraise	Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219822
--------------------------------------	--------