

**Garant**
**Fraise circulaire (sans plaquette), Acier, Type: 25L**

**Données de commande**

N° commande	217400 25L
GTIN	4045197216908
Classe d'article	21Q

**Description**
**Exécution:**

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: 01

Ø alésage min. D: 23 mm

Ø int. d<sub>1</sub>: 16 mm

Profondeur coupe max. S<sub>max</sub>: 3,45 mm

Longueur de col L<sub>1</sub>: 67,5 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 116 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub> h6	16 mm
Ø int. d <sub>1</sub>	16 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	116 mm
Jeu de vis de serrage	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Profondeur coupe max. S <sub>max</sub>	3,45 mm
Type de queue	Weldon
Longueur de col L <sub>1</sub>	67,5 mm
Ø alésage min. D	23 mm
Pour type de plaque	01

Arrosage interne	oui
Matériau fraise	Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219822
--------------------------------------	--------