

Garant
SDHT 0903 AEEN, HB7710, Type: GG


Données de commande

N° commande	214470 GG
GTIN	4045197319555
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

- **Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.**
- **Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.**
- **Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l'usure élevées.**

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3$ mm.

Avance f_z par dent: 0,17 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,17 mm
Type	GG
Code ISO plaquette	SDHT 0903 AEEN
Nuance	HB7710
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	235 m/min	K
à sec	adaptée		