



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: M18BPD4



### Données de commande

N° commande	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

- Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
- Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

Avec moteur c.c. tétrapolaire nécessitant peu d'entretien.

#### Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814 – 073816, 073827 et 073840.

Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

## Description technique

Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Référence fabricant	M18BPD-402X
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	13 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1800 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Capacité de la batterie	4 Ah
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Couple maximal	60 Nm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	0,95 m/s <sup>2</sup>
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	2
Type de moteur	4 pôles
Utilisation type	Strong
Poids	2,1 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Béton
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie

Type de produit

Perceuses-visseuses à percussion

---

**Accessoires**

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18

073816 MB18

Chargeur de batterie Type M1218FC

073840 M1218FC

Chargeur de batterie Type M1218C

073840 M1218C