

Garant

Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC Aluking, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/2mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 214515 40/2 |
| GTIN | 4045197610669 |
| Classe d'article | 21P |

Description**Exécution:**

Fraises à surfacer / dresser tangentielles **pour un angle précis de 90°**. En partie avec dents réglables verticalement pour une précision maximale. Logement de plaquette précis grâce au serrage par tirettes.

Description technique

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Ø fixation | 16 mm |
| Plaquette adaptée | BG.. 15L5.. |
| Ø dents D _c | 40 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 40 mm |
| Vis de serrage | 219894 (SW3; 5,0 Nm) |
| Tirette | 219893 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Type de queue | avec alésage |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Dressage |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Arrosage interne | oui |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|------------------|--------|
| Vis de serrage | 219894 |
| Vis d'ajustement | 219892 |
| Tirette | 219893 |