

Garant

Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC AluKing, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/8mm

**Données de commande**

N° commande	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Fraises à surfacer / dresser tangentielles **pour un angle précis de 90°**. En partie avec dents réglables verticalement pour une précision maximale. Logement de plaquette précis grâce au serrage par tirettes.

Description technique

Vis de serrage	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Plaquette adaptée	BG.. 15L5..
Ø fixation	40 mm
Ø dents D_c	125 mm
Vis d'ajustement	219892
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Tirette	219893

Dents réglables	2
Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tirette	219893
Vis de serrage	219894
Vis d'ajustement	219892