

**BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Type: S****Données de commande**

N° commande	227362 S
GTIN	4960664686193
Classe d'article	25A

**Description****Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  précis jusqu'à  $a_p = 5,5$  mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,06 – 0,1 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,06 – 0,1 mm
Type	S
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	BDMT 11T304 ER-JS
Nuance	CA6535
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		