

**Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
80/7mm****Données de commande**

N° commande	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Classe d'article	250

Description**Description:**

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	50 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	80 mm
Ø fixation	27 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Nombre de dents Z	7
Angle de plongée oblique α_{max}	0,16 degré

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	73 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------