



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 40/5Lmm



Données de commande

N° commande	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Ø dents D_c	40 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	150 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	33 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	78 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	74 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,35 degré
Ø D_3	34 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------