



Fraise à dresser à 90° MECH11, avec alésage, Ø D / Zeff: 40/4mm



Données de commande

N° commande	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Description technique

Code ISO plaquette	BDMT 11T308
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Plaquette adaptée	BDMT 11T308
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	37 mm
Ø dents D_c	40 mm
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Nombre de plaquettes	16
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------