



Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm



Données de commande

N° commande	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Description technique

Longueur de col L_1	46 mm
Code ISO plaquette	BDMT 11T308
Ø queue D_s h6	25 mm
Ø dents D_c	25 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	BDMT 11T308
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	37 mm
Longueur totale L_{tot}	104 mm
Nombre de plaquettes	8
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------