



Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm



Données de commande

N° commande	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Longueur totale L_{tot}	30 mm
Filetage attachement M	M10
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Ø dents D_c	20 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	34 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,88 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm

Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------