

**Garant**

**Fraise à fileter à plaquettes, Queue Weldon, Ø effectif DW / longueur de col L1: 30/92mm**

**Données de commande**

N° commande	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Classe d'article	21R

**Description****Utilisation:**

- Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
- Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
- Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
- Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.
- Pression de coupe faible.

**Remarque(s):**

Exécution avec double méplat de serrage HB.

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Taille plaquette	27
Longueur de col L <sub>1</sub>	92 mm
Ø effectif D	30 mm
Vis de blocage	219925
Nombre de dents Z	1
Nombre de goujures	1
Longueur totale L	150 mm
Type de queue	Queue Weldon

Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

---

## Accessoires

Vis de serrage	219925
----------------	--------