

Garant**Fraise à fileter à plaquettes, Queue Weldon, Ø effectif DW / longueur de col L1: 37/58mm**

Données de commande

N° commande	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Classe d'article	21R

Description

Utilisation:

- Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
- Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
- Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
- Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.
- Pression de coupe faible.

Remarque(s):

Exécution avec double méplat de serrage HB.

Description technique

Longueur de col L ₁	58 mm
Ø queue D _s	32 mm
Ø effectif D	37 mm
Vis de blocage	219925
Taille plaquette	27
Nombre de dents Z	1
Nombre de goujures	1
Longueur totale L	120 mm

Type de queue	Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

Accessoires

Vis de serrage	219925
----------------	--------