

**Garant****Fraise à fileter à plaquettes, Queue Weldon, Ø effectif DW / longueur de col L1: 11,5/20mm**

## Données de commande

N° commande	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Classe d'article	21R

## Description

### Utilisation:

- Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
- Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
- Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
- Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.
- Pression de coupe faible.

## Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Vis de blocage	219923
Taille plaquette	11
Ø effectif D	11,5 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	20 mm
Nombre de dents Z	1
Nombre de goujures	1
Longueur totale L	85 mm
Type de queue	Queue Weldon

Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

---

## Accessoires

Vis de serrage	219923
----------------	--------