

**Garant****Fraise à fileter à plaquettes, Queue Weldon, Ø effectif DW / longueur de col L1: 20/43mm**

## Données de commande

N° commande	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Classe d'article	21R

## Description

### Utilisation:

- Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
- Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
- Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
- Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.
- Pression de coupe faible.

## Description technique

Vis de blocage	279810 5
Taille plaquette	16
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Ø effectif D	20 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	43 mm
Nombre de dents Z	1
Nombre de goujures	1
Longueur totale L	95 mm
Type de queue	Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne

Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter