

**Garant****Fraise à fileter hautes performances, Queue Weldon, Ø effectif D / longueur de col L1: 10/20mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 218050 10/20  |
| GTIN             | 4045197645517 |
| Classe d'article | 21R           |

## Description

**Exécution:****Fraises à fileter HPC** pour des **temps d'usinage réduits**.**Utilisation:**Utilisation universelle **pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits**. Pour l'**usinage de trous borgnes** et **débouchants**.**Remarque(s):**Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F  
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

## Description technique

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Ø effectif D                     | 10 mm        |
| Longueur totale L <sub>tot</sub> | 68 mm        |
| Ø queue D <sub>s</sub>           | 12 mm        |
| Vis de fixation                  | 219859       |
| Taille plaquette                 | 19           |
| Longueur de col L <sub>1</sub>   | 20 mm        |
| Nombre de dents Z                | 1            |
| Nombre de goujures               | 1            |
| Type de queue                    | Queue Weldon |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne      |
| Utilisation avec le type d'alésage | Trou débouchant  |
| Sens de la coupe                   | Gauche et droit  |
| Arrosage interne                   | oui              |
| Type de produit                    | Fraise à fileter |

---

## Accessoires

|                |        |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 219859 |
|----------------|--------|