

Garant

Fraise à fileter hautes performances, Queue Weldon, Ø effectif D / longueur de col L1: 24,5/43mm

**Données de commande**

N° commande	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Classe d'article	21R

Description**Exécution:**

Fraises à fileter HPC pour des temps d'usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle **pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits.** Pour l'**usage de trous borgnes et débouchants.**

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

Description technique

Longueur de col L ₁	43 mm
Taille plaquette	41
Ø queue D _s	25 mm
Longueur totale L _{tot}	104 mm
Vis de fixation	219927
Vis de blocage	219928
Ø effectif D	24,5 mm
Nombre de dents Z	2
Nombre de goujures	2

Type de queue	Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

Accessoires

Vis de serrage	219928
Vis de serrage	219927