

Garant

Fraise à fileter hautes performances, Queue Weldon, Ø effectif D / longueur de col L1: 30/65mm



Données de commande

N° commande	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Classe d'article	21R

Description

Exécution:

Fraises à fileter HPC pour des temps d'usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle **pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits.** Pour l'**usage de trous borgnes et débouchants.**

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

Description technique

Vis de fixation	219927
Longueur de col L ₁	65 mm
Ø queue D _s	32 mm
Vis de blocage	219928
Ø effectif D	30 mm
Taille plaquette	41
Longueur totale L _{tot}	128,5 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3

Type de queue	Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

Accessoires

Vis de serrage	219927
Vis de serrage	219928