

Garant**Fraise à fileter hautes performances, Queue Weldon, Ø effectif D / longueur de col L1: 13,6/26mm**

Données de commande

N° commande	218050 13,6/26
GTIN	4045197447142
Classe d'article	21R

Description

Exécution:**Fraises à fileter HPC pour des temps d'usinage réduits.****Utilisation:**Utilisation universelle **pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l'usinage de trous borgnes et débouchants.****Remarque(s):**Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

Description technique

Vis de fixation	219926
Taille plaquette	24
Ø queue D _s	20 mm
Longueur totale L _{tot}	82 mm
Longueur de col L ₁	26 mm
Ø effectif D	13,6 mm
Nombre de dents Z	1
Nombre de goujures	1
Type de queue	Queue Weldon

Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

Accessoires

Vis de serrage	219926
----------------	--------