



Extracteur de goujons «Hi Trac», Type: 6



Données de commande

N° commande	082864 6
GTIN	4012929451609
Classe d'article	04D

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (\emptyset de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Description technique

\emptyset pré-perçage	12 mm
Pour vis/boulons	M20 – M24
Pour embouts de tubes (nipple)	3/8 pouce
Type	6
Adapté pour	Acier trempé
Type de produit	Extracteurs de goujons