

**Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 20mm****Données de commande**

N° commande	319107 20
GTIN	4067263224457
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	55 mm
Largeur de queue $b_3$	13 mm
$b_2$	27 mm
$b_1$	52 mm

h <sub>5</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI