

**Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	319107 16
GTIN	4067263224440
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Largeur de queue b_3	13 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16

Queue Ø d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI