


Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 50mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319107 50 |
| GTIN | 4067263224488 |
| Classe d'article | 32V |

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

| | |
|------------------------|--------|
| h_2 | 34 mm |
| b_2 | 50 mm |
| Largeur de queue b_3 | 26 mm |
| h_5 | 50 mm |
| l_1 | 100 mm |
| h_6 | 60 mm |
| Code couleur queue VDI | VDI 50 |

| | |
|------------------------|------------------|
| b ₁ | 100 mm |
| h ₁ | 32 mm |
| Queue Ø d ₁ | 50 mm |
| Forme | C |
| Type de produit | Porte-outils VDI |