

**Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319107 30
GTIN	4067263224464
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$h_6$	38 mm
$h_2$	29 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30

Largeur de queue $b_3$	17 mm
$h_5$	28 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI