

**Porte-outils, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	319117 16
GTIN	4067263224495
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

Code couleur queue VDI	VDI 16
Largeur de queue b <sub>3</sub>	13 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	43 mm

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
l <sub>1</sub>	44 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI