

**Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319107 40
GTIN	4067263224471
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_2	34 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
Largeur de queue b ₃	20,5 mm
l_1	85 mm
b ₂	42,5 mm
h_1	25 mm

h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI