

**Porte-outils, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

N° commande	319117 50
GTIN	4067263237433
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Queue Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Largeur de queue b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h ₅	50 mm
b ₂	50 mm
l ₁	100 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI