



Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 16mm



Données de commande

N° commande	319127 16
GTIN	4067263237457
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
h ₅	20 mm
Queue Ø d ₁	16 mm
b ₁	43 mm
Largeur de queue b ₃	13 mm
h ₆	22 mm

Code couleur queue VDI	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI