

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 30mm



Données de commande

N° commande	319016 30
GTIN	4067263237525
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	35 mm
Queue Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
l ₂	40 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

b ₁	70 mm
h ₅	35 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI