

**Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319127 30
GTIN	4067263237471
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

b <sub>1</sub>	70 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
h <sub>1</sub>	20 mm

Largeur de queue $b_3$	17 mm
$h_2$	29 mm
$h_6$	38 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI