

**Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

N° commande	319127 50
GTIN	4067263237495
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

Queue Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

Largeur de queue $b_3$	26 mm
$h_1$	32 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI