

**Garant**

**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 25mm**



## Données de commande

N° commande	319026 25
GTIN	4067263237563
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Description technique

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	27 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

$l_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI