

Garant**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 50mm**

Données de commande

N° commande	319006 50
GTIN	4067263201793
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Queue Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm

h_1	25 mm
l_1	30 mm
h_6	60 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI