Garant

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 40mm



Données de commande

N° commande	319016 40
GTIN	4067263237532
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- · Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- · Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- · Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_s	34,5 mm
h_6	48 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
	44 mm

Code couleur queue VDI	VDI 40
	22 mm
b_2	42,5 mm
Forme	В
Type de produit	Porte-outils VDI