

Garant**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 20mm****Données de commande**

N° commande	319026 20
GTIN	4067263237556
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_6	30 mm
h_5	27 mm
l_1	16 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI