

**Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 319137 50     |
| GTIN             | 4067263237648 |
| Classe d'article | 32V           |

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| $h_5$                  | 50 mm  |
| Queue Ø d <sub>1</sub> | 50 mm  |
| $b_1$                  | 100 mm |
| $h_1$                  | 32 mm  |
| $b_2$                  | 50 mm  |
| $h_2$                  | 34 mm  |
| $l_1$                  | 100 mm |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| h <sub>6</sub>                  | 60 mm            |
| Largeur de queue b <sub>3</sub> | 30 mm            |
| Code couleur queue VDI          | VDI 50           |
| Forme                           | C                |
| Type de produit                 | Porte-outils VDI |