

**Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 20mm****Données de commande**

N° commande	319137 20
GTIN	4067263237617
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_6	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
l_1	55 mm
Queue Ø d ₁	20 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm

h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Largeur de queue b ₃	13 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI