

**Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319137 40
GTIN	4067263237631
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

Code couleur queue VDI	VDI 40
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Largeur de queue b <sub>3</sub>	25,5 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI