

**Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	319137 16
GTIN	4067263237600
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h ₁	12 mm
Queue Ø d ₁	16 mm
h ₆	22 mm
h ₂	17 mm
b ₂	24 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
h ₅	20 mm

Largeur de queue b_3	13 mm
l_1	44 mm
b_1	43 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI