

**Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319137 30
GTIN	4067263237624
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_5	28 mm
Largeur de queue b_3	23 mm
Queue Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
l_1	70 mm

h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
b ₁	70 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI