

**Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 20mm****Données de commande**

N° commande	319037 20
GTIN	4067263015369
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_5	25 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
l_1	16 mm
h_6	30 mm

l_2	30 mm
h_1	16 mm
b_1	55 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI