

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B5 radial à droite, long, Queue Ø d1: 40mm



Données de commande

N° commande	319046 40
GTIN	4067263237761
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Queue $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI